



Uhlová brúska Akumulátor, Typ: 71220161



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Výkonná akumulátorová uhlová brúska AMPShare 18 V odolná voči prachu na efektívne rozbrusovanie, brúsenie a odihľovanie pri montážnych činnostiach. Bezúdržbový bezkeľový EC motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami na optimálne ochladzovanie vrátane monitorovania teploty.

- **Maximálna životnosť vďaka najnovšej generácii bezkeľových motorov FEIN PowerDrive**
- **Ochrana motora pred agresívnym prachom z keramických a minerálnych látok vďaka kompletne uzavretému krytu motora.**
- **Ideálna pre každú aplikáciu. Optimálny počet otáčok zosúladený so všetkými brúsnymi prostriedkami a materiálmi vďaka plynulej elektronickej predvoľbe otáčok.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora, bez nabíjačky. Vráta ochranného krytu, beznástrojovej rýchlopínacej matice, antivibračnej rukoväti, kľúča, L-BOXXu.

Upozornenie:

Vhodnú štartovaciu súpravu nájdete pod č. 073863 – 073867.

Technický opis

Rozsah otáčok	2500 - 8500 min ⁻¹
maximálna hĺbka separácie	25 mm

maximálny Ø kotúčov	115 mm
Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	CCG 18-115-10AS
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť	2,7 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	5 m/s ²
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh produktu	Uhlová brúska