



## Kompaktná uhlová brúska, Typ: 72226760



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

**FEIN – Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm.**

- **Robustný, výkonný motor pre každodenné použitie.**
- **Vysoká ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému spusteniu a antivibračnej rukoväti.**
- **Vysoká odolnosť proti preťaženiu vďaka priamemu chladeniu motora, hlava prevodovky sa dá otáčať v 90° krokoch (optimálna poloha spínača v závislosti od aplikácie).**
- **Rýchla výmena brusiva bez použitia náradia vďaka rýchlopínacej matici.**

Odolná voči prachu, výkonná, nenáročná na údržbu a odolná kompaktná uhlová brúska s **bezkefovým motorom FEIN PowerDrive.**

Rozsiahla ochrana používateľa prostredníctvom:

- **Pozvoľný štart**
- **Ochrany proti opätovnému nábehu**
- **Kontroly blokovania**
- **Elektronickej ochrane proti preťaženiu**
- **Predvoľbe rýchlosti**
- **Kontroly spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde**

#### Rozsah balenia:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica, kľúč.

### Technický opis

Blokovanie opätovného nábehu	áno
Označenie výrobcu	CG 15-125 BL
Hmotnosť	2,2 kg
Zvláštnosť	Bezkefový motor
maximálne otáčky	3500 - 9000 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø kotúčov	125 mm
maximálna hĺbka separácie	35 mm
Príkon	1500 W
Druh produktu	Uhlová brúska