



Priama brúska Akumulátor, Typ: 71230661



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

- Prachuvzdorná a výkonná akumulátorová priama brúska.
- Bezúdržbový bezkefový EC motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami na optimálne ochladzovanie vrátane monitorovania teploty.
- Ideálna pre každú aplikáciu. Optimálny počet otáčok zosúladený so všetkými brúsnyimi prostriedkami a materiálmi vďaka plynulej elektronickej predvoľbe otáčok.

Dlhý krk vretena. Dlhý, úzky krk umožňuje hlboké ponorenie do obrobkov (napr. vnútorné brúsenie rúr).

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej klieštiny Ø 6 mm, á 1 × otvoreného kľúča SW13 a SW17, prepravného kufríka.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Priame brúsky sú povolené na použitie technických fréz až do priemeru 12 mm.

Vhodné akumulátory nájdete pod číslom 073856 – 073858 alebo ako štartovaciu súpravu pod č. 073863 – 073867.

Technický opis

maximálny Ø upínacích klieštín	8 mm
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0

Označenie výrobcu	AGSZ 18-90 LBL AS
Rozsah otáčok	2900 - 9000 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,6 kg
elektronická predvoľba otáčok	áno
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Priama brúska