

Garant GRIDLINE

Skriňový podstavec, Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka: 1000X630mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431060 1000X630
GTIN	4067263264910
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Stabilná zváraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy. Nerovné podlahy je možné vyrovať pomocou skrutiek na nastavenie výšky.

Skriňový podstavec, korpus z ocelového plechu, v závislosti od veľkosti s krídlovými dverami (vrátane police) a/alebo zásuvkami vrátane uzamykacieho systému GARANT. Farba korpusu RAL7035 svetlošedá, čelá RAL 7016 antracitová.

Osadenie:

Úžitková výška dvier: 345 mm

Počet odkladacích políc: 1

Počet skriň s dverami: 1

Počet skriň so zásuvkami: 0

Upozornenie:

Pre inštalačné prvky izolované proti kmitaniu objednať 4x č. 086002 veľ. 850.

Technický opis

Výška podstavca vrát. úložných setov	770 mm
Nosnosť rozložená do plochy	1000 kg
Podkladová konštrukcia Šírka	856 mm

Úžitková výška dvier	345 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	600 mm
Podkladová konštrukcia Výška	710 mm
Počet odkladacích políc	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Vyrovnanie výšky	25 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9x9
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Podstavec