

**Akumulátorové prestrihávacie nožnice / nožnice na plech, Typ: 71300661****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Trieda položky	03F

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorové nožnice na plech na mobilné použitie.

Nožnice na plech.

- **Dobré zatáčanie s iba nízkou deformáciou plechu.**
- **Pohodlné a rýchle ostrihávanie a rezanie.**
- **Pre plechy do 800 N/mm² a nehrdzavejúce ocele.**
- **Štvornásobný obojstranný nôž: čisté rezanie bez ostrín za nízke prevádzkové náklady.**

Rozsah balenia:

Vrátane L-BOXX, **bez** akumulátora a **bez** nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory nájdete pod číslom 073851 – č. 073858 alebo ako štartovaciu súpravu pod č. 073863 – č. 073867. Nabíjačky pod č. 073866.

Technický opis

maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm ²	1,6 mm
Hmotnosť	2 kg
Polomer najmenšieho oblúka	15 mm

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Napätie akumulátora	18 V
Rýchlosť rezania	5 - 8 m/min
Počet zdvihov	4000 min^{-1}
Označenie výrobcu	ABLS 18 1.6 E AS
Šírka rezu	0 mm
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm ²	1 mm
Druh produktu	Nožnice na plech