



Akumulátorová hranová fréza ručne vedená, Typ: AKFH18-5AS



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Na vytvorenie skosených hrán a polomerov na plochých materiáloch, plechoch a nádobách, vnútorných a vonkajších hrán, obrysov, ako aj na zaoblenie vyvrtaných otvorov. Výkonná akumulátorová hranová fréza na optimálnu prípravu následných povrchových úprav pre flexibilnú prácu v dielni a na stavbe. Akumulátorová hranová fréza do 5 mm.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky., 1 stroj vrát. 45° frézovacej hlavy (bez vodiacej kladky, bez otočných rezných platničiek), 3 upínacích skrutiek, 1 medenej pasty, 1 kľúča s vnútorným šesťhranom 4 mm, 1 skrutkovač Torx TX 15, 1 plastového kufríka na náradie.

Upozornenie:

Potrebné príslušenstvo nájdete v našom internetovom obchode od č. 078136 – 078138. Vhodné akumulátory nájdete pod číslom 073851 – 073859 alebo ako štartovaciu súpravu pod č. 073863 – 073867.

Technický opis

Označenie výrobcu	AKFH 18-5 AS
Uhol úkosu	45 Stupeň
Počet otáčok na voľnobeh	2400 - 7500 min ⁻¹

Polomer	2,5 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
Ø podperných podložiek	98 mm
max výška skosenia 45°	5
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Balenie	Pepravný kufrik
Druh produktu	Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán