

**Akumulátorové prestrihávacie nožnice / nožnice na plech, Typ: 71300561****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078103 71300561
GTIN	4014586898599
Trieda položky	03F

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorové rezacie nožnice na mobilné použitie.

Rezacie nožnice.

- **Tvarovo stály rez.**
- **Otvorená rezná hlava pre najlepší pohľad na rez.**
- **Rýchlovýmenný systém QuickIN pre rýchlu bezklúčovú výmenu noža bez nutnosti nastavovania.**

Rozsah balenia:

Vrátane L-BOXX, **bez** akumulátora a **bez** nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory nájdete pod číslom 073851 – č. 073858 alebo ako štartovaciu súpravu pod č. 073863 – č. 073867. Nabíjačky pod č. 073866.

Technický opis

Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Hmotnosť	1,9 kg
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm ²	0,8 mm

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Označenie výrobcu	ABSS 18 1.6 E AS
Druh batérie	Li-Ion
Polomer najmenšieho oblúka	90 mm
Rýchlosť rezania	5 - 8 m/min
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm ²	1,6 mm
Napätie akumulátora	18 V
Šírka rezu	5 mm
Počet zdvihov	3500 min ⁻¹
Druh produktu	Nožnice na plech