

Garant GRIDLINE

Skriňový podstavec, Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka: 1500X1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431060 1500X1000
GTIN	4067263264934
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Stabilná zváraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy. Nerovné podlahy je možné vyrovnať pomocou skrutiek na nastavenie výšky.

Skriňový podstavec, korpus z oceleového plechu, v závislosti od veľkosti s krídlovými dverami (vrátane police) a/alebo zásuvkami vrátane uzamykacieho systému GARANT. Farba korpusu RAL7035 svetlošedá, čelá RAL 7016 antracitová.

Osadenie:

Výška cele zásuviek (vpravo): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Úžitková výška dvier: 425 mm

Počet odkladacích políc: 1

Počet skriň s dverami: 1

Počet skriň so zásuvkami: 1

Upozornenie:

Pre inštalačné prvky izolované proti kmitaniu objednať 4x č. 086002 veľ. 850.

Technický opis

Podkladová konštrukcia Šírka	1106 mm
Úžitková výška dvier	425 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm

Nosnosť rozložená do plochy	2000 kg
Podkladová konštrukcia Hĺbka	800 mm
Podkladová konštrukcia Výška	710 mm
Výška podstavca vrát. úložných setov	770 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20 mm
Počet odkladacích políc	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Vyrovnanie výšky	25 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Podstavec