

Garant GRIDLINE

Skriňový podstavec, Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka: 2000X1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 431060 2000X1000 |
| GTIN | 4067263264941 |
| Trieda položky | 41C |

Popis**Prevedenie:**

Stabilná zvaraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy. Nerovné podlahy je možné vyrovnať pomocou skrutiek na nastavenie výšky.

Skriňový podstavec, korpus z oceleového plechu, v závislosti od veľkosti s krídlovými dverami (vrátane police) a/alebo zásuvkami vrátane uzamykacieho systému GARANT. Farba korpusu RAL7035 svetlošedá, čelá RAL 7016 antracitová.

Osadenie:

Výška cele zásuviek (stred): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Úžitková výška dvier: 425 mm

Počet odkladacích políc: 2

Počet skriň s dverami: 2

Počet skriň so zásuvkami: 1

Upozornenie:

Pre inštačné prvky izolované proti kmitaniu objednať 4x č. 086002 veľ. 850.

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Výška podstavca vrát. úložných setov | 770 mm |
| Nosnosť rozložená do plochy | 2000 kg |
| Podkladová konštrukcia Hĺbka | 800 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm |
| Úžitková výška dvier | 425 mm |

| | |
|--|-------------------|
| Podkladová konštrukcia Výška | 710 mm |
| Podkladová konštrukcia Šírka | 1506 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 mm |
| Počet odkladacích políc | 1 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Vyrovnanie výšky | 25 mm |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Druh produktu | Podstavec |