

**Garant**

**Hydraulické expanzné skľučovadlo, úzke Master Chuck, SK 40 A = 80, Ø upnutie D1: 6mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302070 6
GTIN	4067263265108
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Úzky dizajn (obrys 4,5°, zmenšený obrys 1 k 1 podľa DIN 69882-8).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
- Môžu sa použiť redukčné puzdrá.
- Odolnosť voči teplote do 120 °C počas 4 hodín.
- V porovnaní so štandardným hydraulickým expanzným skľučovadlom je možných až 10-krát viac upínacích operácií.
- Veľmi nízky ťahovací moment upínacej skrutky – jednoduchá manipulácia.
- Patentovaný nový hydraulický expanzný systém – spoľahlivý, prémiová sústrednosť s dlhou životnosťou.

**Použitie:**

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem. **Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.** Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie. Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

**Rozsah balenia:**

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč TČ č. 308820 – 308835, redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	27 mm
--------------	-------

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Upínač	SK 40 A = 80
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro