

Garant

**Hydraulické expanzné skľučovadlo, úzke Master Chuck, tvar AD, BT 30 A = 85,
Ø upnutie D1: 16mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 303435 16 |
| GTIN | 4067263265221 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

- Úzky dizajn (obrys 4,5°, zmenšený obrys 1 k 1 podľa DIN 69882-8).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
- Môžu sa použiť redukčné puzdrá.
- Odolnosť voči teplote do 120 °C počas 4 hodín.
- V porovnaní so štandardným hydraulickým expanzným skľučovadlom je možných až 10-krát viac upínacích operácií.
- Veľmi nízky ťahovací moment upínacej skrutky – jednoduchá manipulácia.
- Patentovaný nový hydraulický upínací systém – spoľahlivá a prémiová sústrednosť s dlhou životnosťou.

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
Ak sa vyžaduje **znížený rušivý obrys**.
Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.
Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Rozsah balenia:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308802, upínací kľúč ŤČ č. 308820 – 308835, redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm |
| Dráha prestavenia V | 10 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Vonkajší Ø D | 34 mm |
| Upínač | BT 30 A = 85 |
| Norma upínača | JIS B6339 |
| Norma upínača | ISO 7388-2 |
| Tvar | AD |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Otvor Balluffchip | áno |
| Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |