

Garant**Hydraulické expanzné skľučovadlo Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 krátky, Ø upnutie D1: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307504 10
GTIN	4067263265405
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Štíhla konštrukcia (4,5° – obrys, zhodný s obrysom zmršťovania podľa DIN 69882-8)
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
- Možnosť použitia redukčných puzdier.
- Odolnosť voči teplote do 120 °C počas 4 hodín.
- V porovnaní so štandardným hydraulickým skľučovadlom je možné vykonať až 10× viac upínacích operácií.
- Veľmi nízky ťahovací moment upínacej skrutky – jednoduchá manipulácia.
- Nový patentovaný hydraulický expanzný upínací systém – spoľahlivá a odolná prémiová sústrednosť.

Výhoda:**Rovnaké vlastnosti ako zmršťovacie skľučovadlá:**

- Presnosť
- Extrémne štíhla, identická rušivá kontúra

Výhody oproti zmršťovacím skľučovadlám:

- lepšie tlmenie
- jednoduchá manipulácia
- flexibilita (vďaka redukčným puzdrám)
- nevyžaduje sa žiadne zmršťovacie zariadenie (náklady, spotreba energie)

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem a tam, kde sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.

Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Rozsah balenia:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, redukčné puzdrá č. 302140; 302135 302145 302147 každá veľkosť 12 a č. 302150; 302155; 302160; 302165 každá veľkosť 20.

Technický opis

Nastavenie vzdialenosti v	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Dĺžka konzolového ramena A rozmer	90 mm
Upínanie Ø D ₁	10 mm
Vonkajšie Ø D.	32 mm
Nahrávanie	HSK-A 100 krátky
Prijímací štandard	DIN 69893
Prijímací štandard	ISO 12164-1
Tvar	A
Vnútorne chladenie	áno
Vyváženie kvality G pri rýchlosti	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť sústredenia	≤ 3 µm
Stratégia rezania	HPC
Stratégia rezania	HSC
Otvor pre čip Balluff	áno
Otvor chladiaceho kanála	nie
Typ výrobku	Hydraulické upínacie puzdro