



Fréza ramenná 90° MECH17, Valcová stopka, Ø D / Zeff: 40/2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu a_e pri rovnakej hĺbke rezu a_p . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	73 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 1704
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	59 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	160 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408
Počet otočných rezných platničiek	8
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------