

Garant GRIDLINE

Skriňový podstavec, Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka: 630X630mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431060 630X630
GTIN	4067263264958
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Stabilná zváraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy. Nerovné podlahy je možné vyrovnať pomocou skrutiek na nastavenie výšky.

Skriňový podstavec, korpus z oceleového plechu, v závislosti od veľkosti s krídlovými dverami (vrátane police) a/alebo zásuvkami vrátane uzamykacieho systému GARANT. Farba korpusu RAL7035 svetlošedá, čelá RAL 7016 antracitová.

Osadenie:

Úžitková výška dvier: 345 mm

Počet odkladacích políc: 1

Počet skriň s dverami: 1

Počet skriň so zásuvkami: 0

Upozornenie:

Pre inštalčné prvky izolované proti kmitaniu objednať 4x č. 086002 veľ. 850.

Technický opis

Úžitková výška dvier	345 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	606 mm

Podkladová konštrukcia Hĺbka	600 mm
Nosnosť rozložená do plochy	500 kg
Podkladová konštrukcia Výška	710 mm
Výška podstavca vrát. úložných setov	770 mm
Počet odkladacích políc	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Vyrovnanie výšky	25 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Podstavec