


Zverák na brúsenie a kontrolu s rýchlym prestavením, Šírka čelustí A: 120mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363240 120
GTIN	4067263239550
Trieda položky	32K

Popis**Prevedenie:**

Zabrúsená prizma.

Celá z ocele; tvrdená a **brúsená zo všetkých strán** pre 4-stranné obrábanie.

S rýchlym prestavením (bez vretena).

Použitie:

Na **presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie.**

Presnosť:

V rámci **0,005 mm** / 100 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane stabilného **puzdra.**

Technický opis

Celková dĺžka a	255 mm
Výška základného telesa G	55 mm
Výška čelusti C	40 mm
Hmotnosť	13,9 kg
maximálny rozsah upínania b	140 mm
Celková šírka B	120 mm
Šírka čelustí A	120 mm

Technický list

Druh produktu

Zverák na kontrolu

Príslušenstvo

Upínací prvok kompletný (kus) pre veľkosť 120

363245 120