


**Zverák na brúsenie a kontrolu s rýchlym prestavením, Šírka čelustí A: 70mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363240 70
GTIN	4067263239543
Trieda položky	32K

**Popis****Prevedenie:**

Zabrúsená prizma.

Celá z ocele; tvrdená a **brúsená zo všetkých strán** pre 4-stranné obrábanie.

**S rýchlym prestavením (bez vretena).**

**Použitie:**

Na **presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie.**

**Presnosť:**

V rámci **0,005 mm** / 100 mm.

**Rozsah balenia:**

Vrátane stabilného **puzdra.**

**Technický opis**

Výška čelusti C	30 mm
Výška základného telesa G	32 mm
Hmotnosť	3 kg
Šírka čelustí A	70 mm
Celková dĺžka a	160 mm
Celková šírka B	70 mm
maximálny rozsah upínania b	80 mm

## Technický list

Druh produktu

Zverák na kontrolu

---

### Príslušenstvo

Upínací prvok kompletný (kus) pre veľkosť 70

363245 70