

**Odchýlkomer, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431990 10/58
GTIN	4059192013837
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

**Technický opis**

Kalibrácia	C1
Meracia sila	0,7 - 1,4 N
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Norma	DIN 878
Hodnota stupnice	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 10 mm

Ø puzdra	58 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Meracia technika	mechanický
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

### Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5