



## Rezačka na kompozitné a plastové rúry, pre vonkajší Ø rúr do: 26mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	819460 26
GTIN	4003773088714
Trieda položky	86A

### Popis

#### Prevedenie:

Na rezanie kompozitných a plastových rúr do Ø 26 mm. S ergonomickými viaczložkovými rukoväťami a uzamykacím mechanizmom na bezpečnú prepravu.

#### Výhoda:

- **Až o 60 % nižšia vynaložená sila: Voľne otočný rezací kotúč umožňuje otáčanie rúry s nízkym trením počas rezania.**
- **Optimálny výsledok rezu: Rotačný pohyb umožňuje beznámahové vniknutie rezacieho kotúča pri minimálnej deformácii rúry.**
- **Široké plastové podpery umožňujú dokonale pravouhlé rezy.**
- **Umožňuje veľmi krátke korekčné rezy.**
- **Reže hliníkové kompozitné a plastové rúry ľahšie ako bežné nožnice s pevným ostrím.**

#### Použitie:

Aj pre kompozitné rúrky so zvýšenou hrúbkou hliníkovej vrstvy (napríklad Geberit Mepla).

#### Materiál:

Chróm-vanadiová elektrická oceľ špeciálnej akosti, kalená v oleji.

#### Náhradný diel:

Náhradný rezný kotúč pozri č. 819461 veľkosť 1.

### Technický opis

Pre vonkajší Ø rúrok	26 mm
Dĺžka	210 mm
Hmotnosť	391 g

## Technický list

Počet rezacích koliesok	1
vhodné pre materiál rúrok	Plast
vhodné pre materiál rúrok	Kompozitný materiál
s račňovou funkciou	áno
Druh produktu	Rezačka rúr

### Príslušenstvo

Náhradná čepeľ pre rezače na rúrky pre kompozitné a plastové rúrky Typ 1

819461 1