

Garant**SOET 120508 PDER, HU7810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214862 ALU
GTIN	4045197608635
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,2 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOET 120508 PDER
Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	700	N
Hliník > 10 % si	vhodný	650	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		