

# AEG

## Akumulátorová uhlová brúska bez akumulátora, Typ: BEWS18BLPX



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Trieda položky	07A

### Popis

#### Prevedenie:

Bezkefová a výkonná 18 V uhlová brúska s kompaktným dizajnom.

- **Rýchle nastavenie ochranného krytu.**
- **Lopatkové spínače pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť.**
- **LED výstražné svetlo na ochranu pred preťažením.**

#### Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073820 a č. 073846.

### Technický opis

maximálna hĺbka separácie	26 mm
maximálne vibrácie podľa EN	5,4 m/s <sup>2</sup>
Napätie akumulátora	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ AS 18 V
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Ochrana pred prepätím	áno
Počet obsiahnutých akumulátorov	0

maximálny Ø kotúčov	125 mm
Spínač mŕtveho muža	áno
Druh batérie	Li-Ion
Pozvoľný štart	nie
Hmotnosť	2,16 kg
Označenie výrobcu	BEWS18-125BLPX2-0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne otáčky	8500 min <sup>-1</sup>
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	nie
Druh produktu	Uhlová brúska