

# AEG

## Uhlová brúska Akumulátor, Typ: BEWS18BLPX



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Trieda položky	07A

### Popis

#### Prevedenie:

Bezkefová, výkonná 18 V uhlová brúska v kompaktnej konštrukcii.

- **Lopatkové spínače pre väčšiu bezpečnosť a kontrolu.**
- **Nastavenie ochranného krytu bez použitia náradia.**

#### Rozsah balenia:

**Bez akumulátora, bez nabíjačky.** Vrátane obalu.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073820 a č. 073846 – 073848. Vhodné štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a č. 073844.

### Technický opis

maximálna hĺbka separácie	22 mm
maximálny Ø kotúčov	115 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	Kartón
Hmotnosť	1,97 kg
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah otáčok	8500 min <sup>-1</sup>

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ AS 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Označenie výrobcu	BEWS18-115BLPX2
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálne vibrácie podľa EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Druh produktu	Uhlová brúska

## Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátorSHD Typ akumulátora AS18	073846 AS18
Akumulátorová nabíjačka Typ BL1418	073841 BL1418