

Garant**Brúsna hviezdica z rúna, Ø 19 mm, Porovnanie zrnitosti: 180**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 555915 180 |
| GTIN | 4067263290544 |
| Trieda položky | 51E |

Popis

Prevedenie:

Hviezdicovo usporiadané brúsne rúno so závitovým upínačom. Robustné vyhotovenie rúna odolné proti roztrhnutiu, žiadne strapkanie na rezných hranách. 3-vrstvové.

Použitie:

Na čistenie, odhrotovanie a finálnu úpravu ťažko prístupných miest ako **otvorov, vnútorných závitov, rúr a zahĺbení**. Používať s upínacím kolíkom č. 555920.

Technický opis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Stupeň jemnosti | stredný |
| Farba | červená |
| Porovnanie zrnitosti | 180 |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 19 mm |
| odporúčané otáčky | 10000 min ⁻¹ |

| | |
|------------------|-------------------------|
| maximálne otáčky | 20000 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Brúsna hviezdica z rúna |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Kameň | podmienene vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |