

**Garant****Kompaktný kotúč, Ø 50,8 mm, Porovnanie zrnitosti: 180/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554061 180/6
GTIN	4067263290766
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Vláknové rúno so živicom spojeným brusivom, **zlisovaná kotúčová forma**.

**Použitie:**

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Obzvlášť vhodné na **jemné brúsenie a odihľovanie**. Zanecháva **jemný povrch** a znižuje drsnosť všetkých materiálov.

**Upozornenie:**

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

**Technický opis**

Stupeň jemnosti	stredný
Prevedenie	6 A medium
Porovnanie zrnitosti	180
Stupeň tvrdosti	stredný

Skratka pre brúsivo	A
Brúsivo	Normálny korund (A)
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
maximálne otáčky	22000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Kompaktný kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		