

Garant**Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	192610 8
GTIN	4067263291053
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:**

S podbrúseným vrúbkovaným profilom. Široké rezné zuby sa dajú dobrušovať bez zmeny profilu.

Geometria čelnej reznej hrany na ponorné frézovanie a nerovnaký rozstup zubov.

Technický opis

Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Počet zubov Z	4
Ø rezných hrán D_c	8 mm
Dĺžka britov L_c	38 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,5 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ²	0,014 mm
Celková dĺžka L	88 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Stopka	DIN 1835 B s h6
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Ø stopky D_s	10 mm
Tolerancia menovitého Ø	k12
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS Co 8

Norma	DIN 844 B
Frézovací profil	NR
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,15×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	100	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	45	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	45	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	13	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	11	M
GG(G)	podmienene vhodný	36	K
CuZn	podmienene vhodný	73	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		