


EFFBE**Presná nivelačné pätko KE, Maximálna nosnosť: 8000kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 086001 8000 |
| GTIN | 2050002076204 |
| Trieda položky | 08Y |

Popis**Prevedenie:**

Vodorovne stabilná vyrovnávací pätko s **protišmykovým krytom**, nastavenie sa vykonáva pomocou klinu s bočnou nastavovacou skrutkou s jemným závitom.

Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnať.

Použitie:

Pre stroje bez možnosti montáže alebo pre stroje, ktoré vyžadujú obzvlášť pevnú inštaláciu.

Upozornenie:

Na požiadanie sú k dispozícii skrutkovacie vyrovnávacie pätky.

Montážne prvky stroja nájdete v našom internetovom obchode pod č. 086002 – č. 086006. Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky.

Technický opis

| | |
|--|--------|
| Šírka B | 200 mm |
| Maximálna nivelačná oblasť (vyrovnanie výšok Ni) | ±3 mm |
| Výška H | 46 mm |
| Povrch H _B | 5 mm |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Délka A | 200 mm |
| Druh produktu | Protivibračný instalačný prvok |