


**EFFBE****Presná nivelačné pätká KE, Maximálna nosnosť: 2600kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 086001 2600   |
| GTIN             | 2050002075207 |
| Trieda položky   | 08Y           |

**Popis****Prevedenie:**

Vodorovne stabilná vyrovnávacíä pätká s **protišmykovým krytom**, nastavenie sa vykonáva pomocou klinu s bočnou nastavovacou skrutkou s jemným závitom.

Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnať.

**Použitie:**

Pre stroje bez možnosti montáže alebo pre stroje, ktoré vyžadujú obzvlášť pevnú inštaláciu.

**Upozornenie:**

Na požiadanie sú k dispozícii skrutkovacie vyrovnávacíä pätky.

Montážne prvky stroja nájdete v našom internetovom obchode pod č. 086002 – č. 086006. Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky.

**Technický opis**

|  |        |
|--|--------|
| Šírka B  | 115 mm |
| Výška H  | 40 mm  |
| Maximálna nivelačná oblasť (vyrovnávanie výšok Ni) | ±4 mm  |
| Povrch H <sub>B</sub>                              | 5 mm   |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Dĺžka A       | 115 mm                         |
| Druh produktu | Protivibračný inštalačný prvok |