

**BDMT 170408 ER-N4, PR1210, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 227681 GG |
| GTIN | 4960664622634 |
| Trieda položky | 25A |

Popis**Upozornenie:**

Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov N3 a N4. Dodržiavajte, prosím, pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči. Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Posuv f_z na zub | 0,09 – 0,2 mm |
| Typ | GG |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 170408 ER-N4 |
| Typ | PR1210 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| GG(G) | vhodný | 180 | K |
| mokrý maximum | podmienene vhodný | | |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |