



Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné, 15° zalomené, Rozmer cez steny: 8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614853 8
GTIN	4018754239139
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Integrovaná račňa so 72 zubami umožňuje pracovný uhol len 5° – na efektívnu prácu aj v tých najtesnejších priestoroch.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 614820

Technický opis

Dĺžka kľúča L	144 mm
Výška rozovretia h ₁	4,7 mm
Výška krúžku h ₂	7,4 mm
Ø krúžku D	18 mm
Šírka rozovretia b	17 mm
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč