



## Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné, 15° zalomené, Rozmer cez steny: 14mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614853 14
GTIN	4018754239191
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Integrovaná račňa so 72 zubami umožňuje pracovný uhol len 5° – na efektívnu prácu aj v tých najtesnejších priestoroch.

#### Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 614820

### Technický opis

Dĺžka kľúča L	190 mm
Ø krúžku D	26,5 mm
Výška krúžku h <sub>2</sub>	8,4 mm
Šírka rozovretia b	29,5 mm
Výška rozovretia h <sub>1</sub>	7,3 mm
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč