

 **KOMET****Súprava na jemné vyvrtávanie KOMET MicroKom® hi.flex, Ø rozsahu vretena: 6-125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	238380 6-125
GTIN	
Trieda položky	240

Popis**Prevedenie:**

- **Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik. Presnosť prestavenia 0,002 mm Ø pomocou nónia pri radiálnom prestavení do 5 mm.**
- **Vyvážené v polohe 0.**

Rozsah balenia:

1 hlava presného vretena: Č. 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm

1 držiak platnicky: KOMET č. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET č. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 mostík: KOMET č. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 hriadel s jemným drážkovaním: KOMET č. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm

1 medzikus: KOMET č. 62862 09300

po 1 vyvrtávacej tyči: KOMET č. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm

KOMET č. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm

KOMET č. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm

KOMET č. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm

KOMET č. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm

á 4 otocné rezné platnicky: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET č. 62601 90206

TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET č. 62601 70409

2 otocné rezné platnicky: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET č. 62600 00102

5 skrutky s valcovou hlavou: KOMET č. 62950 00000 - M5×16 mm

po 1 skrutkovaci: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Technický opis

Ø rozsahu vretena	6 - 125 mm
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiací nástroj

Príslušenstvo

Hlava na jemné vyvrtačenie KOMET MicroKom® hi.flex Ø rozsahu vretena 6-125	238391 6-125
--	--------------