

 KOMET**Súprava jemných vretien KOMET MicroKom® BluFlex® 2, Ø rozsahu vretena: 6-125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	238398 6-125
GTIN	
Trieda položky	27G

Popis**Prevedenie:**

- **Rozsah linearity: -0,2 až +4,4 mm (-0,0079 až 0,1732 palcov) v Ø.**
- **µ-presné zobrazenie rozlíšenia: 0,001 mm v Ø.**
- **Hlavu presného vretena možno radiálne nastaviť a upnúť pomocou imbusového kľúča.**
- **Moderný vysokokontrastný OLED displej priamo na hlave jemného nastavenia.**
- **Zobrazenie displeja je možné otočiť o 180°.**
- **Jednoduché ovládanie priamo na dotykovom displeji.**
- **Dodatočné rozhranie Bluetooth® Low Energy pre jednoduché zobrazenie na štandardnom smartfóne so systémom Android™ alebo IOS 7 alebo vyšším.**
- **Vyššie rýchlosti vďaka integrovanej kompenzácii čiastočnej nevyváženosti.**
- **Veľmi citlivé nastavenie umožňuje presné podávanie.**
- **Systém absolútneho merania vzdialenosti – spínač podáva údaje o absolútnej a relatívnej polohe posúvača.**
- **Univerzálne rozhranie ABS®.**
- **Jednoducho vymeniteľná batéria.**
- **1:1 kompatibilná s možnými variáciami predchádzajúceho systému.**

Rozsah balenia:

1 vyvrtávací hlava: č. 238392

1 držiak platnícky: KOMET č. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET č. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 mostík: KOMET č. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 hriadel s jemným drážkovaním: KOMET č. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 medzikus: KOMET č. 62862 09300
po 1 vyvrtávacej tyči: KOMET č. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET č. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET č. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET č. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET č. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
á 4 otocné rezné platnicky: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET č. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET č. 62601 70409
2 otocné rezné platnicky: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET č. 62600 00102
5 skrutky s valcovou hlavou: KOMET č. 62950 00000 - M5×16 mm
po 1 skrutkovaci: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Technický opis

Ø rozsahu vretena	6 - 125 mm
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Príslušenstvo

Hlava na jemné vyvrtanie MicroKom® BluFlex® 2	238392
-----------------------------------------------	--------