


Garant UNILINE

CLEANING Tower typ H osadená, pojazdná, Typ: L**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	987113 L
GTIN	4067263104254
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

Modulárna čistiaca veža pre priamy prístup k čistiacim zariadeniam. CLEANING Tower asymetrický tvar H je vybavený s 2 zberačmi recyklovateľných materiálov a držiakom papierových kotúčov Easyfix. Zberače recyklovaných materiálov je možné zavesiť na perforovanú stenu pomocou dodanej základnej dosky Easyfix.

Všetky vonkajšie steny a stredná stena majú na všetkých stranách dierované priečky \square 9×9 mm v rastrí 37 mm na umiestnenie príslušenstva na dierované priečky a háčikov a držiakov Easyfix. Na rýchlu vizualizáciu slúži nadstavec antracitovej farby s piktogramom čistenia.

Voliteľné uzamykateľné dvere ponúkajú možnosť bezpečného uskladnenia. Dvierka nie je možné kombinovať s držiakom papierových kotúčov.

Rozsah balenia:

CLEANING Tower č. 987103 veľ. L; 2× č. 987125 veľ. 25; 1× veľ. 955805 veľ. 1.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný **práškov nanošovaný lak**, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Vhodné papierové utierky nájdete pod č. 089103 veľ. W, 089105 veľ. W, 089127 veľ. W v katalógu Hoffmann, zväzok 2 alebo v našom eShope.

Technický opis

Nosnosť	150 kg
Hĺbka	750 mm
Séria	CLEANING Tower UNI Line
Šírka	750 mm
Výška	2290 mm
Úžitková šírka	690 mm
Úžitková hĺbka	180/ 330 mm
Hmotnosť	115 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Stanica na čistenie

Príslušenstvo

CLEANING Tower typ Hpojazdný Typ L	987103 L
Piktogram UNI Line Typ CLEANING	955474 CLEANING
Súprava kolies pre UNI Line 4-dielna Typ 1	955459 1
Posuvná úchytka UNU Line Typ 1	955496 1
CLEANING Tower typ Hstacionárna Typ L	987102 L
Nádoba na zber druhotných surovín 45 litrov Objem plnenia 45	987110 45
Držiak papierových kotúčov Easyfix Typ 1	955805 1
Nádoba na druhotné suroviny easyBin Objem 25	987125 25