

Garant

**GARANT Softcut® HSI široký rozstup, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
63/6mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 214906 63/6 |
| GTIN | 4045197674470 |
| Trieda položky | 210 |

Popis**Prevedenie:**

Tepelne spracovaná ocel odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôbenému uťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

Použitie:

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priermi.

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Na presné 90° rohy zvolte $a_p = 6$ mm.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|-------------|
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ | 6 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | SO.. 0836.. |

| | |
|---|----------------------|
| Ø polohovacieho otvoru | 22 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) |
| Celková dĺžka L _{celk} | 40 mm |
| Ø rezných hrán D _c | 63 mm |
| Počet rezných hrán Z | 6 |
| Séria | Softcut® |
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Členenie britov | nerovnaké |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne | 219863 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2 | 211750 2,2 |