


**Garant****SOMT 120508 PDER, CU7530, Typ: ST500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214864 ST500
GTIN	4045197610652
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Cermet.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,2 mm
Typ	ST500
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 120508 PDER
Typ	CU7530
Rezný materiál	Cermet

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	270	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		