

**Pneumatický skrutkovač s príklepom Krátke vyhotovenie, Typ: 9012M-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 079191 9012M-1 |
| GTIN | 4000896218356 |
| Trieda položky | 03R |

Technický opis

| | |
|--|------------------------|
| Pripojovací závit | NPT |
| Hmotnosť | 1,27 kg |
| Dĺžka | 80 mm |
| maximálna potreba vzduchu | 127,4 l/min |
| maximálne vibrácie podľa EN | 13,49 m/s ² |
| Upínač nástrojov Profil pohonu | Štvorhran |
| Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec |
| odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø) | 10 mm |
| maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9) | M20 |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec |
| Maximálny ťahovací moment | 678 Nm |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Pracovní hlučnost | 92,2 dB(A) |
| maximálne otáčky | 8800 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Skrutkovač |