

**Pneumatický skrutkovač s príklepom, Typ: 9013M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 079192 9013M |
| GTIN | 4000896212347 |
| Trieda položky | 03R |

Technický opis

| | |
|--|------------------------|
| Dĺžka | 188 mm |
| Upínač nástrojov Profil pohonu | Štvorhran |
| odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø) | 10 mm |
| maximálne vibrácie podľa EN | 7,47 m/s ² |
| maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9) | M32 |
| Pracovná hlučnosť | 104 dB(A) |
| Pripojovací závit | NPT |
| maximálna potreba vzduchu | 153 l/min |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 3/8 palec |
| maximálne otáčky | 7300 min ⁻¹ |
| Hmotnosť | 2,1 kg |

| | |
|---------------------------|------------|
| Upínač nástrojov Rozmery | 3/4 palec |
| Maximálny ťahovací moment | 1085 Nm |
| Druh produktu | Skrutkovač |