

**Pneumatický uhlový rázový uťahovák Twin Turbo, Typ: 9012ATT****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Trieda položky	03R

Technický opis

odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Upínač nástrojov Profil pohonu	Štvorhran
maximálna potreba vzduchu	113 l/min
Maximálny uťahovací moment	500 Nm
maximálne otáčky	8000 min ⁻¹
Hmotnosť	1,3 kg
maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M20
Pracovná hlučnosť	90,1 dB(A)
Dĺžka	277 mm

Pripojovací závit	NPT
maximálne vibrácie podľa EN	4,89 m/s ²
Druh produktu	Skrutkovač