

**Garant****ESD stolový vozík T5, Typ: T54****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971930 T54
GTIN	4067263515609
Trieda položky	9GD

**Popis****Prevedenie:**

Stolový vozík ESD vodivý s **2 ložnými plochami**. Zváraná oceľová konštrukcia, plošina z objemovo vodivej drevotriesky so svetlosivým, ESD vodivým povrchom. ESD vodivá Haptoprene® rukoväť s polypropylénom odolným proti nárazu. **Elektricky vodivé kolieska:** 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s TPE dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami, s ochrannými vláknami.

**Použitie:**

Vhodné na použitie v EPA s vodivými podlahami. Uzemnenie je cez kolieska, nie je potrebné samostatné uzemnenie. Všetky plastové časti sú vodivé, aby sa zabránilo povrchovým nábojom.

**Norma:**

DIN EN 61340-5-1

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.

**Technický opis**

Ø kolesa	125 mm
Hĺbka	509 mm
Hmotnosť	34 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška nakladacej plochy hore	850 mm
Materiál Koleso	TPE
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Maximálna nosnosť	250 kg
Výška nakladacej plochy dolu	195 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	80 kg
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Výška	1020 mm
Šírka	980 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Stolový vozík