

Garant**T3 ESD posuvný vozík s rukoväťou, Typ: T32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971920 T32
GTIN	4067263476993
Trieda položky	9GD

Popis**Prevedenie:**

Posuvný vozík s rukoväťou ESD-vodivý s **1 ložnou plochou**. Zváraná ocelová konštrukcia, plošina z objemovo vodivej drevotriesky so svetlosivým, ESD vodivým povrchom. ESD vodivá Haptoprene® rukoväť s polypropylénom odolným proti nárazu. **Elektricky vodivé kolieska:** 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s TPE dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami, s ochrannými vláknami.

Použitie:

Vhodné na použitie v EPA s vodivými podlahami. Uzemnenie je cez kolieska, nie je potrebné samostatné uzemnenie. Všetky plastové časti sú vodivé, aby sa zabránilo povrchovým nábojom.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.

Technický opis

Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Výška	915 mm
Hmotnosť	20 kg
Materiál Koleso	TPE
Výška ložnej plochy	195 mm
Ø kolesa	125 mm
Šírka	970 mm
Hĺbka	509 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Nosnosť	250 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Šírka nakladacej plochy	850 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Vozík s oblúkom na tlačenie