

Garant**ESD valček na rukoväti kontajnera v súlade s európskymi normami, Typ: TNB1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	971950 TNB1
GTIN	4067263515616
Trieda položky	9GD

Popis

Prevedenie:

ESD vodivý valček na rukoväti kontajnera v súlade s európskymi normami. Zvarená ocelová konštrukcia. ESD vodivá Haptoprene® rukoväť s polypropylénom odolným proti nárazu.

Elektricky vodivé kolieska: 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s TPE dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami, s ochrannými vláknami. Vhodné kontajnery v súlade s európskymi normami č. 972350 veľ. ENB15 – ENB80.

Použitie:

Vhodné na použitie v EPA s vodivými podlahami. Uzemnenie je cez kolieska, nie je potrebné samostatné uzemnenie. Všetky plastové časti sú vodivé, aby sa zabránilo povrchovým nábojom.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.

Technický opis

Výška	910 mm
Hmotnosť	9,6 kg
Ø kolesa	125 mm
Hĺbka	400 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Šírka	790 mm
Materiál Koleso	TPE
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška nosného rámu	180 mm
Maximálna nosnosť	250 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Vozík s rukoväťou