

**Garant****ESD kontajnerový vozík v súlade s európskymi normami, Typ: TE37****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Trieda položky	9GD

**Popis****Prevedenie:**

ESD vodivý kontajnerový vozík v súlade s európskymi normami v stabilnej ocelevej konštrukcii. Plošiny vyrobené z hranatého plechu, nastaviteľné v rastri 280 mm. Plošiny je možné ľubovoľne priskrutkovať a pre lepšie vybratie je možné ich nastaviť v náklone 15° a 30°. Spodná plošina je pevne pripevnená k rámu a nedá sa nakloniť. ESD vodivá Haptoprene® rukoväť s polypropylénom odolným proti nárazu. **Elektricky vodivé kolieska:** 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s TPE dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami, s ochrannými vláknami.

**Použitie:**

Vhodné na použitie v EPA s vodivými podlahami. Uzemnenie je cez kolieska, nie je potrebné samostatné uzemnenie. Všetky plastové časti sú vodivé, aby sa zabránilo povrchovým nábojom.

**Norma:**

DIN EN 61340-5-1

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.

Vhodné kontajnery v súlade s európskymi normami nájdete pod č. 972350.

**Technický opis**

Výška	1735 mm
Hĺbka	670 mm
Ø kolesa	125 mm
Nosnosť na platformu	50 kg
Maximálna nosnosť	250 kg
Hĺbka ložnej plochy	610 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka	1300 mm
Hmotnosť	85 kg
Sklon nastaviteľný	15 Stupeň
Sklon nastaviteľný	30 Stupeň
Materiál Kolieska	TPE
Šírka nakladacej plochy	1240 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Prestavenie výšky v mriežke	280 mm
Druh produktu	Vozík na materiál