

## Závit Medzný valčekový kaliber pre otvor jadra 6H, Závit: M3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486055 M3
GTIN	2050002073661
Trieda položky	48B

### Popis

**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa normy DIN 2279 – 2299.

Konštrukčný tvar podľa DIN 2245.

**Použitie:**

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornenie:**

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

### Technický opis

Norma	DIN 13
Tolerančná trieda	6H
Závit	M3
Druh závit	M
Kvalita	6
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Stúpanie závitov	0,5 mm
Tolerančné pole	H
Kalibrácia	L6

Druh produktu

Kaliber pre správne a  
nepodarkové závit**Služby**

Kalibrácia Medzný kalibračný trň Maximálny Ø 20

028300 20

Kalibrácia DAkkS Medzný kalibračný trň Maximálny Ø 60

028340 60