


Garant**Podlahová rohož, tmavosivá škvornitá, Šírka × dĺžka: 100X135****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Trieda položky	9GM

Popis**Prevedenie:**

Priemyselná rohož na stredne náročné až náročné použitie. Ergonomická gumová rohož je vhodná na suché aj mokré pracoviská na chôdzu a státie. Povrch rohože má optimálne koordinovaný bod otáčania a veľmi dobrú odolnosť proti pošmyknutiu a ľahnutiu. Skosené hrany na všetkých stranách zabezpečujú prístup bez zakopnutia. Veľmi ľahko čistiteľný povrch s vlastnosťami odrážajúcimi svetlo.

Podlahová rohož odolná voči olejom má triedu požiarnej ochrany Bfl-s1.

Vďaka elastickým vlastnostiam gumovej zmesi a špeciálnej geometrii na zadnej strane má rohož mimoriadne tlmiaci a aktivačný účinok, chráni pred nezdravým chladom. Odolná rohož, vhodná na viaczmennú prevádzku.

Elektricky disipatívny, povrchový odpor menší ako $10^7 \Omega$. Rohož je označená bezpečnostným štítkom ESD.

Rozsah balenia:

Rohož s uzemňovacou prípojkou ESD (otvor pre uzemňovaciu prípojku je možné ľubovoľne vybrať, prípojku musí namontovať používateľ).

Technický opis

Hrúbka	16 mm
Materiál	Nitrilový kaučuk (NBR)
Hmotnosť	20 kg
Šírka	100 cm

Dĺžka	135 cm
Trieda požiarnej ochrany	Bfl-s1
Tvrdosť podľa Shore A	55
Komfort v stoji	Proti únave
Komfort v stoji	Protišmyková
Komfort v stoji	Izolácia (teplota)
Ochrana proti nárazom	Podlaha
Vlastnosť materiálu	odolná voči oleju
Vlastnosť materiálu	ťažko zápalná
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Farba	tmavosivá škvritá
Druh produktu	Rohož na pracovisko