

**BDGT 170420 FR-JA, GW25, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227530 ALU
GTIN	4960664457892
Trieda položky	25A

**Popis****Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .Presných 90° do  $a_p = 9$  mm.**Technický opis**

Typ	HLINÍK
Posuv $f_z$ na zub	0,05 – 0,33 mm
Uhlový Polomer	2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDGT 170420 FR-JA
Typ	GW25
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		