

**BDMT 170408 ER-JS, PR1225, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227557 INOX
GTIN	4960664609451
Trieda položky	25A

**Popis****Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .Presných 90° do  $a_p = 9$  mm.**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,09 – 0,13 mm
Typ	INOX
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408 ER-JS
Typ	PR1225
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		