

**Tvrdokovový vrták do muriva, Ø vrtáka: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	786001 16
GTIN	4058546404383
Trieda položky	76G

Popis**Prevedenie:**

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vrtania.

Príklepové a rotačné vrtáky so silnou reznou doštičkou z karbidu. So stupňovitou stopkou s tromi povrchmi.

Použitie:

Určený prevažne na **vrtanie otvorov pre hmoždiny príklepovými vrtačkami**, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.

Aj na rotačné vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.

Vhodné aj na vrtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

Technický opis

Ø stopky	12,75 mm
Ø vrtáka	16 mm
Dĺžka špirály	85 mm
Celková dĺžka	150 mm
Rezný materiál	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Vrták do muriva

