



Súprava tvrdokovových vrtákov do muriva, Počet vrtákov: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	786081 5
GTIN	4058546404420
Trieda položky	76G

Popis

Prevedenie:

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vrtania.

Príklepové a rotačné vrtáky so silnou reznou doštičkou z karbidu.

Použitie:

Určený prevažne na **vrtanie otvorov pre hmoždiny príklepovými vrtačkami**, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.

Aj na rotačné vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.

Vhodné aj na vrtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

Obsah:

Vrták č. 786001: 1 ks Veľ. 4; 5; 6; 8; 10

Technický opis

Rezný materiál	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vŕtanie
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Vrták do muriva

Príslušenstvo

Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 5	786001 5
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 6	786001 6
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 10	786001 10
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 8	786001 8
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 4	786001 4