


**Fréza ramenná 90° MECH17, s otvorom, Ø D / Z<sub>eff</sub>: 50/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227655 50/4
GTIN	4960664526413
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu  $a_e$  pri rovnakej hĺbke rezu  $a_p$ . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

**Technický opis**

efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	4
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408
Celková dĺžka $L_{celk}$	52 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 1704
Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	30 mm
Počet otočných rezných platničiek	8

Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------