



## Súprava tvrdokovových vrtákov do muriva, Počet vrtákov: 7



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	786081 7
GTIN	4058546404437
Trieda položky	76G

### Popis

#### Prevedenie:

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vrtania.

**Prílepové a rotačné vrtáky** so silnou reznou doštičkou z karbidu.

#### Použitie:

Určený prevažne na **vrtanie otvorov pre hmoždiny prílepovými vrtačkami**, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.

Aj na rotačné vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.

Vhodné aj na vrtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

#### Obsah:

Vrták č. 786001: á 1 ks veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

### Technický opis

Rezný materiál	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vŕtanie
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Vrták do muriva

## Príslušenstvo

Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 10	786001 10
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 5,5	786001 5,5
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 4	786001 4
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 5	786001 5
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 8	786001 8
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 7	786001 7
Tvrdokovový vrták do muriva Ø vrtáka 6	786001 6