

Pojazdný zdvíhací stôl, Nosnosť: 800kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919989 800
GTIN	4025092253475
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Mobilný zdvíhací stôl v pevnej jednoduchej nožnicovej konštrukcii s pevnými oceľovými nožnicami. Otočná plošina s mechanickým zámkom na bezpečnú údržbu. Kompaktný podvozok s nízkou celkovou výškou, otočné a pevné kolieska z polyamidu s bezúdržbovými guľôčkovými ložiskami, parkovacie brzdy na otočných kolieskach. Manuálna hydraulika s nožnou pákou. Vysoká bezpečnosť vďaka ventilu preťaženia a spúšťaciemu brzdovému ventilu. Otočné kolieska s $\varnothing 150$ mm, záťažové kolieska s $\varnothing 200$ mm. Šírka kolieska 50 mm.

Norma:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Technický opis

Hmotnosť	222 kg
Šírka	860 mm
Materiál Kolieska	Polyamid
Oblasť zdvihu	360 - 1050 mm
Šírka ložnej plochy	840 mm
Dĺžka ložnej plochy	1350 mm
Nosnosť	800 kg

Konstrukčná výška C	360 mm
Dĺžka L	1650 mm
Výška zdvihu H	690 mm
Druh produktu	Vozík so zdvíhacím stolom